

光触媒標準サンプル


光触媒をお使いになる時、その能力がどのくらいのものか、どの様な形で用いることができるか等、判断しづらい面もあります。その様なときに即、ご使用いただけるテストピースをお使いやすいサイズでご用意いたしました。また、すべてのサンプルを耐熱、光透過性に優れたホウケイ酸ガラスに統一してさらに使いやすくなりました。標準サンプルにつきましては、納期をお急ぎの方にも最適な即納体制となっております。

光触媒の5つの機能をためすには？

- ・ 浄水 ……BL2.5B
- ・ 抗菌 ……50SQB
- ・ 脱臭 ……BL2.5DX
- ・ 大気浄化……BL2.5DX
- ・ 防汚 ……50SQA







使用例



標準サンプル

標準サンプル仕様

	サイズ(mm)	品番	SITPA 登録番号	膜厚(μm)	数量
ガラス板	50×50×t1.8	50SQA	 2002-0038	0.2	3枚
		50SQB	 2002-0039	0.3	3枚
ビーズ	2.5	BL2.5B	 2002-0047	0.3	500g
		BL2.5DX	 2002-0049	1.0	500g



SITPA マークは、光触媒製品技術協議会の自主規格とガイドラインに沿って品質管理された製品に表示されるマークであり、情報公開されています

価格、仕様等は、予告なく変更することがあります。

その他、オリジナルで光触媒コーティングも致しております。

詳しくは別紙「オリジナル光触媒コーティング」ページを参照してください。